

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding**.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Wisselplaatschroevenset	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 0806..
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Opnameboring-Ø	32 mm

Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen