



Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: MINI



Bestelgegevens

Bestelnummer	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor **perfecte kleurweergave** en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen.

Glazen lens verwisselbaar en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging. **MINIMATCH.** Met een 2 COLOUR LIGHT-functie. Deze maakt de keuze mogelijk tussen twee kleurtemperaturen afhankelijk van de werkzaamheden. Warm licht (4500 K) voor lichte oppervlakken en koud licht (6500 K) voor donkere oppervlakken.

Oplaadbare stof- en waterdichte hand-werklamp met accu. Met robuuste, draaibare haak en sterke ingebouwde magneet. Flexibele lichtkop (180° draaibaar).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief laadkabel.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
----------	-------------

Lichtkleur	reële kleur
Lichtkleur	warmwit
Lichtkleur	koudwit
Lichtstroom	200 lm
Accuspanning	3,7 V
Accucapaciteit	1,6 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Kleurtemperatuur	4500 - 6500 K
CRI-waarde	96
IP-klasse	IP 65
Totale breedte	60 mm
Brandduur	2 h
Totale lengte	156 mm
Gewicht	190 g
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp