

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × lengte L1: M16X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301309 M16X150
GTIN	4045197718242
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16×150
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Nuttige lengte L ₁	150 mm
L ₂	5 mm
Afkoppellengte A-maat	169 mm
Buiten-Ø D	42,5 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantreibout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40