



Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Butoject® 898, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094781 9 |
| GTIN | 4008198789895 |
| Artikelklasse | 04Q |

Omschrijving

Uitvoering:

Butoject® 898. Zeer flexibele handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, van butylrubber. Biedt bescherming tegen een breed scala van zeer gevaarlijke chemicaliën en tegen gassen. Combineerbaar met overalls ter bescherming tegen chemicaliën. Deze handschoen voldoet aan de eisen m.b.t. elektrostatische eigenschappen van veiligheidshandschoenen volgens de nieuwe norm EN 16350:2014. Goedkeuring volgens EN 421 (radioactieve contaminatie).

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------|
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij acetonitril 99% | 240-480 min |

| | |
|---|--|
| Permeatietijd bij aceton 99% | >480 min |
| Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij isopropanol 99% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min |
| Wanddikte | 0,7 mm |
| Fabrikantnummer | Butoject 898 |
| Handschoenmaat | 9 |
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 60-120 min |
| Permeatietijd bij methanol 99% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij ethanol 95% | 240-480 min |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | >480 min |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
| Inhoud | 1 |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Type A (BCIKLM) |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | BCIKLM |
| EN 388 | 2111X |
| Materiaal | Butyl |
| Dragermateriaal | Butyl |
| AQL | 0,65 |
| Toepassingsgebied | Heavy Duty |
| Lengte | 350 mm |
| Dikte | 0,7 mm |
| Kleur | zwart |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |

| | |
|------------------------|---|
| Snijbeschermingsklasse | 1 |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |