



## Zelfspannende boorhouder, Type: 10/12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Artikelklasse	32W

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eenvoudige, lichte constructie.

Met boorhouderconus DIN 238

**Toepassing:**

Voornamelijk voor handboormachines.

Voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342887 of direct op de machinespindel.

### Technische beschrijving

Spanbereik	0 - 10 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	12,065 mm
Boorhouderconus	B 12
Buiten-Ø	34,3 mm
Boorhouderlengte gesloten	79,4 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos