

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
16/1,5Xmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
t_{\max} Binnenbewerking	6 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	30 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Middenverplaatsing L_3	10,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	19 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 12

279815 12

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500