

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL en CZ, Type: 40B



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081109 40B
GTIN	4003644007950
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

Met stopcontacten voor **Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.**

##### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

## Technische beschrijving

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabellengte	40 m
Materiaal kabel	Pantserkabel
Kabelopbouw	3G1,5
IP-klasse	IP 54
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07BQ-F
Aantal contactdozen	4
Materiaal behuizing	Volledig kunststof
Nominale spanning	250 V
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel