

 Atlas Copco

Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2412



Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

• **Goed uitgebalanceerd en ergonomisch.**

Toepassing:

Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen en omgevingen met weinig ruimte.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte	178 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Draaimomentbereik	100 - 300 Nm

Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Gewicht	1,4 kg
Lengte	113 mm
Maximale luchtbehoefte	780 l/min
Geluidsproductie	88 dB(A)
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M16
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximaal toerental	7400 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	5,6 m/s ²
Fabrikantnummer	W2412
Uitvoering	Pistool
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine