

Waldmann **LED-loeplamp ESD-uitvoering, Lens-Ø: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491525 160
GTIN	4013330014568
Artikelklasse	49A

Omschrijving**Uitvoering:**

Loeplamp met innovatief design, voor zeer hoge eisen. Groot kijkvenster met Ø 153 mm voor vertekeningsvrij zicht. Uniek beweegbare en uitgebalanceerde stangconstructie (aluminium) met enorm bereik. Gesloten constructie ter bescherming van de gebruiker en de geïntegreerde techniek.

- **Absoluut krasvaste glazen lens**
- **3D-kopscharnier voor individuele instelling en fixatie.**
- **Verlichting: 48 Hoogrendement-leds, vermogensopname slechts 16 W. Max. Lichtsterkte 7503 lx, traploos dimbaar. Lichtkarakteristiek te beïnvloeden door schakelaar met drie standen. Levensduur van leds maximaal 50.000 h.**
- **De segmentschakeling (visualizer) maakt verlichtingseffecten mogelijk die de structuur benadrukken. Zeer goede kleurherkenning en zicht met goed contrast.**
- **Dankzij bijzondere coating geschikt voor ESD-werkplekken.**

Levering:

Inclusief netadapter 100 - 240 V, 50/60 Hz, lensafdekking, aanschroefflens, sokkel.

Accessoires:

Tafelklem 491670 maat ESD

Opmerking:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	1356 mm
Vergroting (x-voudig)	1,9
Lengte knikarm A	500 mm
Lengte knikarm B	484 mm
Kop-Ø	250 mm
Lens-Ø	153 mm
Kleurtemperatuur	ca. 4000 K
Energievoorziening	Netvoeding
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Loeplamp

Accessoires

Tafelklem voor loeplampen nr. 491521 / 1494 / 1496 Type REG	491670 REG
---	------------