

Garant**Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130430 M22
GTIN	4062406089405
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

Tappen, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 19,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 352
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draaddiepte	66 mm
Kerngat-Ø	19,5 mm
Draadsoort	M
Draadspoed	2,5 mm

Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	22 mm
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M22
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt