

Garant**Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130430 M24
GTIN	4062406089382
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

Tappen, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 21 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Kerngat-Ø	21 mm
Norm	DIN 352
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad-Ø	24 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	3 mm

Draaddiepte	72 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadafmeting	M24
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt