

**Garant****Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130430 M27
GTIN	4062406089399
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tappen, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 24 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	81 mm
Draadspoed	3 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Draadsoort	M

Norm	DIN 352
Kerngat-Ø	24 mm
Schroefdraad-Ø	27 mm
Totale lengte L	110 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M27
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt