



## Lamellenslijpschijf SLTflex (CER), opname M14, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566312 40
GTIN	4027497550579
Artikelklasse	53L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **sikkelvormige lamellen** (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De **constructie zonder schotel** zorgt ervoor dat de **lamellen extreem ver uitsteken**. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, **geen spanmoer nodig**.

**Keramische korrel (CER)** met sterk slijpende toplaagbinding voor **harde toepassing**.

#### Toepassing:

Voor het bewerken van **moeilijk toegankelijke plaatsen**, slijpen van contouren en voor het **wegslijpen van lasnaden**. Ver uitstekende lamellen maken een **zachte slijpwerking** mogelijk.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	schuin met uitstekende lamellen
Korrelgrootte	40
Schijf-Ø	115 mm
Serie	SLTflex
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	<0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Schroefdraad	M14
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		