

Garant**Spiraalborenset HSS-Co8 nr. 114550 als aanvulset, TiAlN, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Voor **extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust** door **stabiele kern**.

Met aanslijping vorm C.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 19

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Aantal boren	19
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 338
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	135 graden

Spiraalhoek	35 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	6 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4

Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiraalboor HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3