

Garant**Grip-opzetbek pendelend, Voor type: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361129 160
GTIN	4062406090272
Artikelklasse	310

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238 – 361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Opmerking:

Montageadvies op **spanmodule vast**.

Geschikte tegenbek nr. 361128.

Technische beschrijving

Lengte l_1	40 mm
Bekhoogte h	40 mm
Hoogte h_1	40 mm
Bekbreedte b	160 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Pendelhoek	30 graden

Beklengte I	78,5 mm
Producttype	Bankschroefbekken