



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 210



Bestelgegevens

Bestelnummer	313755 210
GTIN	2050001929785
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v. :

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 102 mm

Breedte B: 35 mm

Hoogte H: 40 mm

Boringafstand a: 20 mm

Boringafstand b: 25 mm

Groefbreedte D: 14 mm

Technische beschrijving

Boringafstand b	25 mm
-----------------	-------

Lengte L	102 mm
Groefbreedte D	14 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	40 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Boringafstand a	20 mm
Voor klauwplaatype	210 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken