



Segmentbekkenset 3-delig, Staal, Voor klauwplaatype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313435 250
GTIN	2050001929525
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Voor klauwplaatype	250 mm
Hoogte H	70 mm
Lengte L	80 mm
Boringafstand b	28 mm
Boringafstand a	30 mm

Breedte B	180 mm
Groefbreedte D	21 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken