



Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 250/8



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 313137 250/8 |
| GTIN | 2050001928917 |
| Artikelklasse | 33U |

Omschrijving

Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbusstelsel.
- Zeer korte insteltijden.
- Klauwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 10 - 250 mm |
| Maximaal toerental | 4200 min ⁻¹ |
| Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 92 - 252 mm |
| Gewicht | 33,9 kg |
| Aantal tapeinden | 4 |
| Spanslag per bek S | 7,7 mm |
| Doorlaat E | 62 mm |
| Buiten-Ø A | 256 mm |
| Type | 250 |
| Grootte van de tapeinden | M16 |
| Centreerconus-Ø B | 139,735 mm |
| Opname korte conus | 8 |
| Sleutel binnenzeskant K | 16 mm |
| Serie | ROTA-S plus |
| Norm | DIN 702-3 |
| Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang- klauwplaat en bekken |
| Producttype | Draadspindelklauwplaat |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250 | 313210 250 |
| Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 250 | 313207 250 |

| | |
|--|------------|
| Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250 | 313205 250 |
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250 | 313250 250 |
| Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250 | 313200 250 |