




Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding, Voor klauwplaattype: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	313207 200
GTIN	2050001929006
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Voor het opnemen van harde of zachte opzetbekken. Bevestigingsschroeven voor opzetbekken worden meegeleverd.

Technische beschrijving

Lengte L	85 mm
Voor klauwplaattype	200 mm
Groefbreedte A	20 mm
Breedte tussenstuk D	10 mm
Breedte B	22 mm
Boringafstand b	40 mm
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken

