



## Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 160



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313117 160
GTIN	2050001928757
Artikelklasse	33U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot Ø 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-Ø.**

#### Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.  
 Basisbekken met schuine vertanding.  
 Speciale vormgeving met spuitrand.  
 Drukknop voor bek wisselen.  
 Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).  
 Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

**Toepassing:**

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

**Norm:**

**DIN 702-4.**

**Materiaal:**

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

**Levering:**

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.  
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

**Accessoires:**

**reserve- en extra bekken** zie nr. 313200 – 313350.

## Technische beschrijving

Spanbereik met harde opzetbekken binnen	65 - 186 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	5 - 170 mm
Spanslag per bek S	6,5 mm
Gewicht	7,9 kg
Centreer-Ø B	145 mm
Type	160
Doorlaat E	42 mm
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Buiten-Ø A	165 mm
Maximaal toerental	5400 min <sup>-1</sup>
Klauwhoogte D	68,5 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

## Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 160	313250 160
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 160	313210 160
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 160	313207 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 160	313200 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 160	313205 160