



## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 315



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313755 315
GTIN	2050001929808
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Nauwkeurige** groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v. :**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhms en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 145 mm

Breedte B: 50 mm

Hoogte H: 50 mm

Boringafstand a: 30 mm

Boringafstand b: 30 mm

Groefbreedte D: 18 mm

### Technische beschrijving

Groefbreedte D	18 mm
----------------	-------

Hoogte H	50 mm
Breedte B	50 mm
Lengte L	145 mm
Boringafstand a	30 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Boringafstand b	30 mm
voor schroefdraad DIN 912	M14
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken