



Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met vaste getrapte bekken, DIN 702-4, Type: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313115 250
GTIN	2050001928726
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .**

Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.
 Basisbekken met schuine vertanding.
 Speciale vormgeving met spuitrand.
 Drukknop voor bek wisselen.
 Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).
 Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens.
Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Gewicht	28,8 kg
Centreer-Ø B	235 mm
Type	250
Spanslag per bek S	7,7 mm
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Doorlaat E	62 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	92 - 252 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	10 - 250 mm
Buiten-Ø A	256 mm
Klauwhoogte D	98 mm
Maximaal toerental	4200 min ⁻¹
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313205 250
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313200 250
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313250 250
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 250	313207 250