




## Getrapte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaatype: 250



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313470 250
GTIN	2050001929648
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Nauwkeurige** groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Gehard.

**Toepassing:**

Voor spannen en spreiden.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhms en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

**Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Hoogte H	58 mm
Boringafstand a	34 mm
Lengte L	103,5 mm
Groefbreedte D	21 mm

Boringafstand b	25 mm
Breedte B	50 mm
Voor klauwplaatype	250 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken