




Getrapte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaatype: 165



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 313470 165 |
| GTIN | 2050001929624 |
| Artikelklasse | 33T |

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------|
| Voor klauwplaatype | 165 mm |
| Boringafstand a | 18 mm |
| Hoogte H | 49 mm |
| Groefbreedte D | 17 mm |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Breedte B | 40 mm |
| Lengte L | 72,5 mm |
| Boringafstand b | 19 mm |
| Producttype | Krachtspanhouderbekken |