



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 315/21



Bestelgegevens

Bestelnummer	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v. :

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 145 mm

Breedte B: 50 mm

Hoogte H: 50 mm

Boringafstand a: 30 mm

Boringafstand b: 30 mm

Groefbreedte D: 21 mm

Technische beschrijving

Boringafstand a	30 mm
-----------------	-------

Lengte L	145 mm
Groefbreedte D	21 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
voor schroefdraad DIN 912	M16
Boringafstand b	30 mm
Breedte B	50 mm
Hoogte H	50 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken