



Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313117 250
GTIN	2050001928771
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .**

Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.
Basisbekken met schuine vertanding.
Speciale vormgeving met spuitrand.
Drukknop voor bek wisselen.
Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).
Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens.
Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Doorlaat E	62 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	92 - 252 mm
Spanslag per bek S	7,7 mm
Gewicht	28,8 kg
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Maximaal toerental	4200 min ⁻¹
Klauwhoogte D	98 mm
Type	250
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	10 - 250 mm
Buiten-Ø A	256 mm
Centreer-Ø B	235 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313250 250
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313200 250
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 250	313207 250
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313205 250