




Getrapte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaatype: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313470 315
GTIN	2050001929655
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Lengte L	128 mm
Boringafstand a	46 mm
Hoogte H	58 mm
Groefbreedte D	21 mm

Breedte B	50 mm
Boringafstand b	30 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken