



## Getrapte bekken, set 3-delig, rechte vertanding, Voor klauwplaatype: 315



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313237 315
GTIN	2050001929457
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Toepassing:

aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Als draai- of boorbekken.

#### T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

#### Opmerking:

- **Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**
- **Voor de aanpassing aan de klauwplaat op de vertanding letten.**

### Technische beschrijving

Lengte L	136,4 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Hoogte H	70 mm
Uitvoering	2-traps

Breedte B	32 mm
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken