

Garant**ER-spanmoer aan binnenzijde, Voor ER: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309621 40
GTIN	4062406093471
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Spanmoer aan de binnenzijde, met buitendraad. **Met groeven.**

T.b.v.:

ER-spantanghouder met binnendraad.

Accessoires:

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	20 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Schroefdraad	M50×1,5
Voor ER	40 mm

Maximaal aanhaalmoment	120 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	45/50
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer