

Garant**ER-spanmoer aan binnenzijde, Voor ER: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309621 16
GTIN	4062406093440
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Spanmoer aan de binnenzijde, met buitendraad. **Met zeskant** SW 25.

T.b.v.:

ER-spantanghouder met binnendraad.

Accessoires:

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Voor ER	16 mm
Schroefdraad	M24×1
Buiten-Ø D	24 mm

Totale lengte L	11 mm
Sleutelwijdte SW	19 mm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer