



Zachte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313220 250
GTIN	2050002054431
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-Ø. **Nauwkeurig** oplegvlak, **gebruineerd**.

Uitvoering promotietekst:

Niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-Ø

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Om op geharde basisbekken te schroeven. Voor het spannen van onregelmatig gevormde of al bewerkte werkstukken, die niet beschadigd mogen worden. De bekken worden hiervoor overeenkomstig de werkstukvorm uitgewerkt.

Toepassing promotietekst:

om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

Opmerking:

Aluminium opzetbekken, **op aanvraag**.

Technische beschrijving

Breedte B	30 mm
Lengte L	125 mm
Voor klauwplaatype	250 mm
Lengte tussenstuk A	20 mm
Groefbreedte D	12 mm
Boringafstand b	40 mm
Hoogte H	50,5 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhmspiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunspiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken