



## Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met vaste getrapte bekken, DIN 702-4, Type: 400



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313115 400
GTIN	2050001928740
Artikelklasse	33U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot  $\varnothing$  315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- $\varnothing$ .**

#### Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.  
 Basisbekken met schuine vertanding.  
 Speciale vormgeving met spuitrand.  
 Drukknop voor bek wisselen.  
 Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).  
 Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

**Toepassing:**

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

**Norm:**

**DIN 702-4.**

**Materiaal:**

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

**Levering:**

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 313200 – 313350.

## Technische beschrijving

Type	400
Doorlaat E	102 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	20 - 408 mm
Spanslag per bek S	12 mm
Klauwhoogte D	124 mm
Sleutel binnenzeskant K	19 mm
Maximaal toerental	2200 min <sup>-1</sup>
Centreer-Ø B	380 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	137 - 408 mm
Gewicht	99 kg
Buiten-Ø A	408 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

## Accessoires

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 400	313200 400
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 400	313207 400
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 400	313205 400
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 400	313210 400