



Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313117 315
GTIN	2050001928788
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .**

Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.

Basisbekken met schuine vertanding.

Speciale vormgeving met spuitrand.

Drukknop voor bek wisselen.

Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).

Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3400 min ⁻¹
Spanslag per bek S	9,9 mm
Gewicht	54,2 kg
Klauwhoogte D	117 mm
Type	315
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	95 - 326 mm
Centreer-Ø B	300 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	14 - 333 mm
Buiten-Ø A	323 mm
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Doorlaat E	92 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 315	313250 315
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 315	313205 315
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 315	313207 315
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 315	313200 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 315	313210 315