



Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken, DIN 702-3, Type: 315/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbusstelsel.
- Zeer korte insteltijden.
- Klauwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M16
Doorlaat E	92 mm
Opname korte conus	8
Maximaal toerental	3400 min ⁻¹
Centreerconus-Ø B	139,735 mm
Gewicht	62,6 kg
Buiten-Ø A	323 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	95 - 326 mm
Spanslag per bek S	9,9 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	14 - 333 mm
Type	315
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 315	313250 315
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 315	313205 315

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 315	313207 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 315	313210 315
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 315	313200 315