



## Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 200/5



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 313137 200/5  |
| GTIN          | 2050001928887 |
| Artikelklasse | 33U           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbusstelsel.
- Zeer korte insteltijden.
- Klauwplaatlichaam inzetgehard tot  $\varnothing$  315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- $\varnothing$ .

#### Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

**Levering:**

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.  
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 313200 – 313350.

---

**Technische beschrijving**

|   |   |
|---|---|
| Type                                    | 200                                       |
| Spanslag per bek S                      | 7 mm                                      |
| Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 8 - 208 mm                                |
| Doorlaat E                              | 52 mm                                     |
| Opname korte conus                      | 5   |
| Maximaal toerental                      | 4800 min <sup>-1</sup>                    |
| Gewicht                                 | 18,6 kg                                   |
| Buiten-Ø A                              | 206 mm                                    |
| Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 72 - 224 mm                               |
| Grootte van de tapeinden                | M10                                       |
| Aantal tapeinden                        | 4   |
| Centreerconus-Ø B                       | 82,575 mm                                 |
| Sleutel binnenzeskant K                 | 12 mm                                     |
| Serie                                   | ROTA-S plus                               |
| Norm                                    | DIN 702-3                                 |
| Kleurcode voor accessoires              | Schunk spiestang-<br>klauwplaat en bekken |
| Producttype                             | Draadspindelklauwplaat                    |

---

**Accessoires**

|  |            |
|--|------------|
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 200             | 313250 200 |
| Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 200 | 313205 200 |

|   |            |
|---|------------|
| Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 200  | 313207 200 |
| Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200 | 313200 200 |
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200             | 313210 200 |