



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313415 250
GTIN	2050001929495
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhmm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

voor schroefdraad DIN 912	M16
Lengte L	120 mm
Breedte B	50 mm
Groefbreedte D	21 mm
Boringafstand a	30 mm
Hoogte H	80 mm

Ook geschikt voor klauwplaatype	315 mm
Voor klauwplaatype	250 mm
Boringafstand b	28 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken