

Garant**Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 34/50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274010 34/50
GTIN	4062406093570
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t _{max}	22 mm
maximale 1e insteek-Ø D ₂	50 mm
minimale 1e insteek-Ø D ₁	34 mm
Inzetsoort	rechts
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder