

**Garant****Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek  
D1 / D2: 54/75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274030 54/75
GTIN	4062406093594
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	26 mm
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	75 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	54 mm
Inzetsoort	rechts
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder