

**FRANKEN****Flipverbord, Type: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	974540 20
GTIN	4016946211451
Artikelklasse	930

**Omschrijving****Uitvoering:**

In de hoogte verstelbaar bord met **magneethechting** en **beschrijfbaar**. Snelwisselhouder voor alle gangbare flipoverpapierblokken. Met praktische aflegbak. Gemakkelijk opbouwen zonder gereedschap. Flipover **mobiel**. Glasvezelversterkte ronde kunststof voet met 5 vast te zetten wielen en 2 zijarmen.

**Kleur:**

Lichtgrijs

**Technische beschrijving**

Aantal wielen	5
Opbouwsituatie	Ronde kunststof voet met 5 wielen
Bord hoogte	950 mm
Bord breedte	670 mm
Materiaal voet	glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	10 kg

Standoppervlak breedte	625 mm
in hoogte verstelbaar	ja
Type	20
Hoogte	1950 mm
Standoppervlak diepte	575 mm
met stiftenset	nee
Hoogteverstelling bereik	1800 - 1950 mm
Producttype	Flipover