

**Ordnerkast, Breedte: 800 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	974220 800
GTIN	2050002049659
Artikelklasse	91Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draaideurkast van hout met 4 metalen legborden, 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm, 5 ordnerhoogtes. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep. Stalen sokkel 30 mm hoog inclusief hoogteverstelschroeven. Cilinderslot met 2 sleutels.

**Kleur:**

Hout met metaalgrijze melaminelaag. **Sokkel** metaalgrijs met **poedercoating**.

Hoogteverstelling in raster: 32 mm

Hoogte: 1931 mm

Breedte: 800 mm

Diepte: 450 mm

Nuttige hoogte: 1851 mm

Aantal legborden: 4

Gewicht: 113 kg

**Technische beschrijving**

Breedte	800 mm
Hoogte	1931 mm

Diepte	450 mm
Nuttige hoogte	1851 mm
Gewicht	113 kg
Aantal legborden	4
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Producttype	Kantoorkast