

Sideboard met schuifdeuren, Breedte: 1200 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	974210 1200
GTIN	2050002049635
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25mm dik, verstelbaar in een raster van 32mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep. Stalen sokkel 30mm hoog inclusief hoogteverstelschroeven. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Hout met metaalgrijze melaminelaag. **Sokkel** metaalgrijs met **poedercoating**.

Hoogteverstelling in raster: 32 mm

Hoogte: 779 mm

Breedte: 1200 mm

Diepte: 450 mm

Nuttige hoogte: 705 mm

Aantal legborden: 2

Technische beschrijving

Breedte	1200 mm
geschikt voor sluitsystemen	nee
Oppervlak romp	Hout
Aantal legborden	2
Kleur handgreep	metaalgrijs

Nuttige hoogte	705 mm
met voet	ja
Greepvorm	Gebogen handgreep
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Materiaal voet	Plaatstaal
Diepte	450 mm
Sokkel hoogte	30 mm
Hoogte	779 mm
Kleur fronten	metaalgrijs
Kleur sokkel	metaalgrijs
Kleur romp	metaalgrijs
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Producttype	Kantoorkast