



Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken, DIN 702-3, Type: 250/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot Ø 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-Ø.**

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Type	250
Aantal tapeinden	4
Buiten-Ø A	256 mm
Opname korte conus	6
Centreerconus-Ø B	106,39 mm
Spanslag per bek S	7,7 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	10 - 250 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	92 - 252 mm
Doorlaat E	62 mm
Maximaal toerental	4200 min ⁻¹
Gewicht	33,2 kg
Grootte van de tapeinden	M12
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 250	313205 250

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313250 250
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313200 250
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 250	313207 250