



Spiestang-klawwplaat ROTA-S-plus 2.0 met vaste getrapte bekken, DIN 702-4, Type: 160



Bestelgegevens

Bestelnummer	313115 160
GTIN	2050001928702
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .**

Callout:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klawwplaatlichaam.

Basisbekken met schuine vertanding.

Speciale vormgeving met spuitrand.

Drukknop voor bek wisselen.

Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).

Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.

Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Centreer-Ø B	145 mm
Maximaal toerental	5400 min ⁻¹
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	5 - 170 mm
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Doorlaat E	42 mm
Gewicht	7,9 kg
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	65 - 186 mm
Klauwhoogte D	68,5 mm
Type	160
Buiten-Ø A	165 mm
Spanslag per bek S	6,5 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 160	313207 160
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 160	313250 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 160	313200 160
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 160	313210 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 160	313205 160