

## Assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 8



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 952083 8      |
| GTIN          | 2050002005105 |
| Artikelklasse | 91A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952083: 1 st.  
HOLEX schuifmaat nonius nr. 410200 gr. 150: 1 st.  
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 150×100: 1 st.  
HOLEX hoekmeter nr. 453000 gr. 120×150: 1 st.  
HOLEX hardmetalen kraspen nr. 458800 gr. HM: 1 st.  
HOLEX stalen liniaal nr. 461805 gr. 300: 1 st.  
GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 st.  
WIHA kunststof duimstok nr. 466200 gr. 2: 1 st.  
HOLEX waterpas met magneet nr. 467436 gr. 400: 1 st.

### Technische beschrijving

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gewicht               | 1,368 kg |
| Breedte               | 200 mm   |
| Aantal gereedschappen | 8        |
| Diepte                | 600 mm   |
| Breedte in G          | 8        |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Diepte in G                     | 24                  |
| Uitvoering                      | met meetgereedschap |
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm               |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8x24                |
| Producttype                     | Hardschuiminlay     |

## Accessoires

|  |                |
|--|----------------|
| Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952083                                | 952001 952083  |
| Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m   | 462201 2,5     |
| Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrijgematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm | 461805 300     |
| Schuifmaat Nonius 1/20 Meetbereik 150 mm   | 410200 150     |
| Kunststof duimstok Lengte 2 m  | 466200 2       |
| Aluminium waterpasmet magneet Lengte 400 mm  | 467436 400     |
| Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 Beenlengte 150X100 mm  | 452600 150X100 |
| Pen kras, lengte: +-165mm Type   | 458800         |
| Hoekmeter met open gradenboog Gradenboog-Øxbeenlengte 120X150 mm   | 453000 120X150 |