



Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken, DIN 702-3, Type: 250/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbusstelsel.
- Zeer korte insteltijden.
- Klauwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Spanbereik met harde opzetbekken buiten	10 - 250 mm
Opname korte conus	8
Centreerconus-Ø B	139,735 mm
Spanslag per bek S	7,7 mm
Maximaal toerental	4200 min ⁻¹
Buiten-Ø A	256 mm
Gewicht	33,9 kg
Type	250
Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M16
Doorlaat E	62 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	92 - 252 mm
Sleutel binnenzeskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 250	313207 250

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313205 250
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250	313250 250
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 250	313200 250