

## Kantoortafel beuken, Breedte: 2000 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974040 2000
GTIN	2050002048249
Artikelklasse	91Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Comfortabel bureau met traploze **hoogteverstelling** (verstelbereik **680 – 820 mm**).

Stabiel onderstel met dwarslijst.

Poten van 2 mm stalen buis, 50/50 mm, vierkant.

Exact aansluitend verbonden met verstevigingslijst.

Optimale beenruimte dankzij ergonomisch geplaatst onderstel.

Tafelblad melamine, 25 mm dik, met **beukendecor-oppervlak**.

#### Kleur:

Poten metaalgrijs met **poedercoating**.

Bladdikte: 25 mm

### Technische beschrijving

Hoogteverstelling werkplek	680-820 mm
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch
Bladdikte	25 mm
Producttype	Kantoortafel

### Accessoires

Kabeldoorvoer Aantal bussen 2LR	974100 2LR
Kabeldoorvoer Aantal bussen 1R	974100 1R
Kabeldoorvoer Aantal bussen 1M	974100 1M
Kabeldoorvoer Aantal bussen 1L	974100 1L
Kabelgoot inklapbaar Geschikt voor tafelbreedte 2000 mm	974120 2000
Beenruimte-afschermplaat metaal Geschikt voor tafelbreedte 2000 mm	974111 2000
Beenruimte-afschermplaat hout Geschikt voor tafelbreedte 2000 mm	974110 2000
Geluiddempende scheidingswand Type 2000	974150 2000
PC-houder Type 1	974130 1