


Garant**Steekringsleutelset, Aantal gereedschappen: 19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	952452 19
GTIN	4062406090708
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952452: 1 st.

GARANT steekringsleutel nr. 613600 gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	24
Diepte	600 mm
Aantal gereedschappen	19
Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht	2,062 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	8×24
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613600 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613600 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613600 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613600 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613600 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613600 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613600 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613600 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613600 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613600 15
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952452	952001 952452
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17