



Harde opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaatype: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313210 315
GTIN	2050001929075
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Om op geharde basisbekken te schroeven. In combinatie met de basisbekken als draai- of boorbekken te gebruiken.

T.b.v.:

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

Opmerking:

- **Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

Technische beschrijving

Boringafstand b	54 mm
Lengte tussenstuk A	26 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Lengte L	105 mm
Groefbreedte D	12 mm

Breedte B	36 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken