



## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 165



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313755 165
GTIN	2050001929778
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Nauwkeurige** groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v. :**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhms en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 82 mm

Breedte B: 32 mm

Hoogte H: 32 mm

Boringafstand a: 15 mm

Boringafstand b: 20 mm

Groefbreedte D: 12 mm

### Technische beschrijving

Hoogte H	32 mm
----------	-------

Lengte L	82 mm
Boringafstand b	20 mm
voor schroefdraad DIN 912	M10
Voor klauwplaatype	165 mm
Groefbreedte D	12 mm
Boringafstand a	15 mm
Breedte B	32 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken