

Garant
**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 69/100mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	274034 69/100
GTIN	4062406094621
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	18 mm
minimale 1e insteek-Ø D_1	69 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	100 mm
Inzetsoort	rechts
System sleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder